

偏光オーバークラス取扱説明書

POLA-SHIELD (ポラシールド)

この度は、お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
この製品をご使用する前に、必ずこの説明書をお読みください。

本製品の特長

「ポラシールド」はご使用中のメガネの上からかけられるオーバークラスです。目をカバーする立体フレーム構造で上下、サイドからの光や花粉などの侵入を防ぎます。「ポラシールド」に採用している偏光レンズは、有害な紫外線(UV-A、UV-B)をカットするだけでなく、ギラツキや反射光をカットします。自動車のフロントガラスの映り込みを抑え、水面下の魚影、グリーン芝の芝目や傾斜などをクッキリ見やすくします。フレームのツル部分には、フレキシブルのソフトラバーを採用していますので、個々のお顔に合わせて簡単にフィッティング調整が可能です。

家庭用品品質表示法に基づく表示

品名：偏光サングラス
レンズの材質：プラスチック（トリアセテート樹脂） 生産国：台湾
フレーム枠の材質：プラスチック（ポリアミド樹脂） 設計管理：日本

レンズ色	グレー	ブラウン
可視光線透過率	17%	18%
紫外線透過率	0.1%以下	
偏光度	98%以上	

使用上のご注意

- 太陽や溶接の強い光などを直視しないで下さい。目を痛める危険性があります。
- オーバークラスに慣れてから車等の運転を行って下さい。慣れないうちの運転は距離感をつかめず危険です。
- 暗いところやトンネル内でのご使用は避けて下さい。
- 保護メガネとしてはご使用できません。
- 偏光レンズは、自動車のフロントガラス等、熱強化したガラスを通して使用すると熱処理の模様が見えることがある為、ご注意下さい。また、メーカーによってはカーナビゲーションや携帯電話などの液晶画面が見えにくくなる場合がございます。
- フレームのテンブルを強く曲げたりすると破損する恐れがあります。
- サウナ等の高温になる場所でのご使用は避けて下さい。火傷やフレーム及びレンズが変形する場合があります。
- ご使用されない時は、炎天下の車内や直射日光・高温多湿の場所は避け、付属ポーチに入れ、幼児の手の届かない場所へ保管して下さい。
- 本品のお手入れには水洗い後メガネ拭き等をご使用して下さい。アルコール・ベンジン・シンナー等のご使用にならないで下さい。変色、劣化の原因となる恐れがございます。
- フレームが肌に触れる箇所にかゆみ、かぶれ、湿疹などの異常があるとき、または異常があらわれた時にはすぐにご使用をやめ、医師の診断を受けて下さい。
- ご自身による修理・改造は危険ですのでおやめ下さい。ご自身で修理・改造されたものについての責任は負いかねますのでご了承下さい。