


# AT MAX オートタッチ LED 拡大鏡 取扱説明書

## 製品の特長

レンズは、両面非球面レンズを採用していますので、画像の歪みがなく、隅々までハッキリと見ることができます。グリップを握るとLED ライトが点き、放すと消える優しい設計になっています。

## 取り扱い上の注意事項

- ・ 集光レンズとして使用しないで下さい。
- ・ 直射日光の当たる場所に放置しないで下さい。火災の原因になる恐れがあります。
- ・ 拡大鏡を通して太陽や強い光を見ないで下さい。
- ・ 本品は防水加工ではありません。決して水でぬらさないように注意して下さい。
- ・ 汚れた場合は柔らかい布かティッシュで拭き取って下さい。



## 電池の交換方法

矢印の部分を押してフタをあけて下さい。フタが開いたら、図と同じ方向に単三電池を入れて下さい。



## 使用方法

握るとすぐにLED が点きます。放すと消えます。(電池を逆に入れると点きませんのでご注意下さい。)

輸入元：株式会社サイモン

千葉県松戸市上本郷 4123

TEL:047-367-0155

## AT MAX オートタッチ LED 拡大鏡 主な仕様

|                 | 3x                    | 5x                    | 7x                    | 9x                    | 11x                   |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 品番              | 8273                  | 8275                  | 8277                  | 8299                  | 8211                  |
| レンズ倍率           | 3倍                    | 5倍                    | 7倍                    | 9倍                    | 11倍                   |
| レンズサイズ (mm)     | 83x59                 | φ60                   | φ57.6                 | φ40                   | φ40                   |
| レンズ度数 (Diopter) | 9                     | 16                    | 24                    | 32                    | 40                    |
| 本体サイズ (mm)      | H 175<br>W 68<br>D 29 | H 155<br>W 73<br>D 29 | H 155<br>W 73<br>D 29 | H 155<br>W 73<br>D 29 | H 155<br>W 73<br>D 29 |
| 重量 (g)※         | 181                   | 137                   | 136                   | 125                   | 125                   |

※電池を含んだ重量となります。

※単三電池2個使用(別売)